



5361828984

**B.Kwadrat Gniazdo podwójne z uziemieniem kompletne, alu**

**Właściwości techniczne**

**Napięcie**

Napięcie znamionowe 250 V

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 16 A

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 60 Hz

**Materiały**

Kod RAL 9006

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

**Wymiary**

Wysokość 121,50 mm

Szerokość 80,50 mm

Głębokość 50 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 30 mm

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Montaż podtynkowy

**Łączność**

Typ połączenia Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Montaż zaciskowy  
Połączenie śrubowe

**Sprzęt**

Typ złącza/wtyku gniazdo Bolec uziemiający

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Tak

Z lampką sygnalizacyjną Nie

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe Nie

**Pojemność**

Liczba modułów 2

**Bezpieczeństwo**

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Odporność na uderzenie IK IK02

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

**Funkcje**

Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie

Z oświetleniem funkcyjnym Nie

**Identyfikacja**

Z nadrukiem Nie

**Dodatkowe informacje**

Ochrona Bez zwiększonej ochrony styków

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

**Odpowiednie do**

Berker B.x

---

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS

Tak