



30423512

Int. a 2 poli con Bilanc. e stampa "0" e "1" Serie W.1 bianco pol. opac

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione 10 A

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso
Montaggio a parete

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Materiali

Colore Bianco polare
Codice RAL 9010
finitura superficiale Opaco
Materiale Materiale termoplastico
Trattamento Non trattato

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Serie

Serie 76 x 76 mm
Profondità di installazione 12 mm
Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Corrente

Corrente nominale 10 A

Testo

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite
Tipo di connessione Con morsetto N
Con morsetto a molla
Tipo di commutazione 2x unipolare off

Sostenibilità

Senza alogeni Sì
Conformità REACH - SVHC free Sì
Conformità ROHS Sì