



30423512

Prekidač, 2-polni, jezgro, oznake "0" i "1", mod.umetak, W.1, p.bijela mat

#### Tehničke karakteristike

##### Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 A

##### Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža  
Nadgradna/NŽ

##### Napon

Nazivni napon 250 V

##### Materijali

Boja Polarna bijela  
RAL kod 9010  
Obrada površine Mat  
Materijal Termoplastika  
Obrada Neobrađeno

##### Identifikacija

Raspored konstrukcije Kontrolni element

##### Povezivost

Vrsta montaže Montaža vijcima

##### Kontrole i indikatori

Broj tipki 1

##### Dimenzije

Dimenzije 76 x 76 mm  
Ugrađena dubina 12 mm  
Montažna dubina ugradbenih kutija 0 mm

##### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP55

##### Arhitektura

Kontrolni/radni element Tipka

##### Električna struja

Nazivna struja 10 A

##### Tekst

Način instalacije Za pričvršćivanje vijcima  
Vrsta veze Sa N-klemom  
Sa ubodnim stezaljkama  
Promjena načina rada 2x 1-polni off

##### Održivost

Bez halogena Da  
REACH-bez SVHC Da  
Usklađeno sa RoHS Da