



30423512

Strömställare 2-polig infälld, symbol 1/0, W.1, IP55, Vit

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström 10 A

Installation, montering

Montering Infälld montering
Utanpåliggande montering

Spänning

Märkspänning 250 V

Material

Färg Vit

RAL-kod 9010

Ytbehandling Matt

Material Termoplast

Behandling Obehandlad

Identifiering

Sammansättning Centrumbricka

Anslutning

Typ av montering Skruvmontering

Kontroller och indikatorer

Antal knappar 1

Dimensioner

Dimensioner 76 x 76 mm

Inbyggnadsdjup 12 mm

Inbyggnadsdjup infällda lådor 0 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP55

Arkitektur

Styr/manöverelement Enkel vippa

Elektrisk ström

Märkström 10 A

Text

Utförande För skruvfästning

Anslutningstyp Med N-anslutning
Med snabbanslutning

Brytare läge 2x 1-polig Från

Hållbarhet

Halogenfri Ja

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja