



30423512

Технічні характеристики

Електричний струм

Комутаційний струм 10 A

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка
Поверхневий монтаж

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Матеріали

Colour Полярна білизна

Код RAL 9010

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

Ідентифікація

Схема монтажу Елемент керування

Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок 1

Розміри

Розміри 76 x 76 mm

Вбудована глибина 12 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 0 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP55

Архітектура

Елемент керування/функціонування Одинарний клавішний перемикач

Електричний струм

Номінальний струм 10 A

Тексти

Режим встановлення Для гвинтового кріплення

Тип з'єднання 3 N-терміналом
Зі вставними клемми

Тип перемикачання 2x 1-пол. ВІМК

Sustainability

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так