



6130763512

**Supporto deviatore con bilanciere a parete/da incasso W.1 bianco polare opaco**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente di commutazione 10 A

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso  
Montaggio a parete

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 250 V

**Materiali**

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

**Identificazione**

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Con montaggio ad artiglio No

**Controlli e indicatori**

Numero di tasti 1

**Serie**

Serie 70 x 70 mm

Profondità di installazione 12 mm

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

Resistenza agli urti IK IK05

**Architettura**

Elemento di controllo/comando Levetta singola

**Corrente**

Corrente nominale 10 A

**Testo**

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Tipo di connessione Con morsetto a molla

Tipo di commutazione Deviatore

**Sostenibilità**

Senza alogeni Si

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si