



6130763512

**Supporto deviatore con bilanciere a parete/da incasso W.1 bianco polare opaco**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente di commutazione	10 A
--------------------------	------

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a incasso Montaggio a parete
--------------	---

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

**Materiali**

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

**Identificazione**

Disposizione di montaggio	Elemento di controllo
---------------------------	-----------------------

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
Con montaggio ad artiglio	No

**Controlli e indicatori**

Numero di tasti	1
-----------------	---

**Serie**

Serie	70 x 70 mm
Profondità di installazione	12 mm

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Resistenza agli urti IK	IK05

**Architettura**

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

**Corrente**

Corrente nominale	10 A
-------------------	------

**Testo**

Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
Tipo di connessione	Con morsetto a molla
Tipo di commutazione	Deviatore

**Sostenibilità**

Senza alogenri	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si