



6130763512

Prekidač, izmjenični, jezgro sa tipkom, W.1, polarna bijela mat

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 A

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža
Montaža u zid/PŽ

Napon

Nazivni napon 250 V

Materijali

Obrada površine Mat

Povezivost

Sa montažom putem krala Ne

Kontrole i indikatori

Broj tipki 1

Dimenzije

Dimenzije 70 x 70 mm

Ugrađena dubina 12 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP55

Tekst

Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama

Održivost

Bez halogena Da

Usklađeno sa REACH Da

Usklađeno sa RoHS Da