



50463522



**Tryckknappsinsats 1-polig infälld, blå LED, snabb, W.1, IP55, Vit**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

Monmentan kontaktström 10 A

**Spänning**

Märkspänning 250 V

**Arkitektur**

Styr/manöverelement Vippa

**Material**

Färg Vit

Ytbehandling Matt

Material Termoplast

Behandling Obehandlad

Transparent Nej

**Dimensioner**

Höjd 71 mm

Bredd 71 mm

Djup 43 mm

Inbyggnadsdjup infällda lådor 0 mm

**Installation, montering**

Montering Infälld montering  
Utanpåliggande montering

**Kontroller och indikatorer**

Antal knappar 1

Antal tryckknappar Enkel tryckknapp

Med kontakt för återkopplingssignal Nej

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP) IP55

Slagtåligghet IK IK05

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur -25 - 35 °C

**Tillbehör**

Har märksfält Nej

**Text**

Präglad Utan symbol

Utförande För skruvfästning

Belysning med blå 230 V LED-enhet  
Till belysnings- och övervakningskrets

Anslutningstyp Med N-anslutning  
Med snabbanslutning

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja