



LVBZTS

Porte-étiquette pour réglette coupe-circuit HPC1-HPC3

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	53 mm
Largeur	150 mm

Matière

Couleur	Gris
---------	------

Convient pour

fv+ 1 000 A ; 2 000 A | NH3 178-210 mm 1 pôle | Borne M12 / fv+ 1 000 A ; 2 000 A | NH3 185 mm 1 pôle | Borne M12 / fv+ 1 000 A ; 2 000 A | NH3 185 mm 3 pôles | Borne M12 / fv+ 800 A ; 1 260 A | NH3 178-210 mm 1 pôle | Borne M12 / fv+ 800 A ; 1 260 A | NH3 185 mm 1 pôle | Borne M12 / fv+ 800 A ; 1 260 A | NH3 185 mm 3 pôles | Borne M12 / fv+ 910 A ; 1 820 A | NH3 185 mm 1 pôle | Borne M12 / fv+ 910 A ; 1 820 A | NH3 185 mm 3 pôles | Borne M12 / fv+ jusqu'à 630 A | NH1 185 mm 1 pôle | Borne M12 / fv+ jusqu'à 630 A | NH1 185 mm 1 pôle | Borne à pince / fv+ jusqu'à 630 A | NH1 185 mm 3 pôles | Borne M12 / fv+ jusqu'à 630 A | NH1 185 mm 3 pôles | Borne à pince / fv+ jusqu'à 630 A | NH2 178-210 mm 3 pôles | Borne M12 / fv+ jusqu'à 630 A | NH2 185 mm 1 pôle | Borne M12 / fv+ jusqu'à 630 A | NH2 185 mm 1 pôle | Borne à pince / fv+ jusqu'à 630 A | NH2 185 mm 3 pôles | Borne M12 / fv+ jusqu'à 630 A | NH2 185 mm 3 pôles | Borne à pince / fv+ jusqu'à 630 A | NH3 178-210 mm 1 pôle | Borne M12 / fv+ jusqu'à 630 A | NH3 178-210 mm 3 pôles | Borne M12 / fv+ jusqu'à 630 A | NH3 185 mm 1 pôle | Borne M12 / fv+ jusqu'à 630 A | NH3 185 mm 3 pôles | Borne M12 / fv+ jusqu'à 630 A | NH3 185 mm 3 pôles | Borne à pince / LV, LL, R2000, V | NH2 185 mm 1 pôle | Borne à pince

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui