



30753502

### Interruttore doppio a parete Berker W.1 bianco polare opaco

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

Corrente di commutazione 10 A

##### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a parete

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

##### Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

##### Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento base con alloggiamento completo

##### Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

##### Controlli e indicatori

Numero di tasti 2

##### Serie

Serie 76 x 76 mm

Profondità di installazione 0 mm

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

##### Architettura

Elemento di controllo/comando Doppio bilanciato

##### Corrente

Corrente nominale 10 A

##### Testo

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Tipo di connessione Con morsetto a molla

Tipo di commutazione Serie

##### Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì