



30753502

**Serieschak. met behuizing, berker W.1, polarwit**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom 10 A

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Materiaal**

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

**Identificatie**

Samenstelling Basiselement met complete behuizing

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Schroefbevestiging

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen 2

**Afmetingen**

Afmetingen 76 x 76 mm

Inbouwdiepte 0 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 0 mm

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP55

**Uitvoering**

Bedieningselement Dubbel wip

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 10 A

**Teksten**

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Aansluitwijze Met steekklemmen

Schakelmodus Serie

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja