



50463512

W:1 Moduł łącznika uniwersalny przyciskowy, IP55, biały

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Chwilowy prąd kontaktowy	10 A
--------------------------	------

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Klawisz
-----------------------------	---------

Materiały

Kolor	Biały
-------	-------

Wykończenie powierzchni	Mat
-------------------------	-----

Materiał	Tworzywo termoplastyczne
----------	--------------------------

Obróbka	Stan surowy
---------	-------------

Przezroczysty	Nie
---------------	-----

Wymiary

Wysokość	71 mm
----------	-------

Szerokość	71 mm
-----------	-------

Głębokość	43 mm
-----------	-------

Wbudowane puszkі podtynkowe	0 mm
-----------------------------	------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy Montaż powierzchniowy
----------------	--

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	1
-------------------	---

Typ przycisku	Przycisk pojedynczy
---------------	---------------------

Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego	Nie
---	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
------------------------------------	------

Odporność na uderzenie IK	IK05
---------------------------	------

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 35 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Nadruk	Bez nadruku
--------	-------------

Montaż	Do mocowania śrubowego
--------	------------------------

Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi
----------------	-----------------------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
---------------	-----

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
---------------------------	-----

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----