



50463512

Tryckknappsinsats 1-polig infälld, snabb, W.1, IP55, Vit

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Monmentan kontaktström 10 A

Spänning

Märkspänning 250 V

Arkitektur

Styr/manöverelement Vippa

Material

Färg Vit

Ytbehandling Matt

Material Termoplast

Behandling Obehandlad

Transparent Nej

Dimensioner

Höjd 71 mm

Bredd 71 mm

Djup 43 mm

Inbyggnadsdjup infällda lådor 0 mm

Installation, montering

Montering Infälld montering
Utanpåliggande montering

Kontroller och indikatorer

Antal knappar 1

Antal tryckknappar Enkel tryckknapp

Med kontakt för återkopplingssignal Nej

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP55

Slagtålighet IK IK05

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -25 - 35 °C

Tillbehör

Har märksfält Nej

Text

Präglad Utan symbol

Utförande För skruvfästning

Anslutningstyp Med snabbanslutning

Hållbarhet

Halogenfri Ja

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja