



50453515

puls. contatto NA con bilanciere a parete/da incasso Serie W.1 grigio opac

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di contatto momentanea	10 A
---------------------------------	------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Architettura

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

Materiali

Colore	Grigio
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato
Trasparente	No

Serie

Altezza	70,90 mm
Larghezza	70,90 mm
Profondità	41,50 mm
Profondità delle scatole da incasso	0 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso Montaggio a parete
--------------	---

Controlli e indicatori

Numero di tasti	1
Tipo di pulsante	Pulsante singolo
Con contatto di feedback	No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Resistenza agli urti IK	IK05

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 35 °C
-------------------------	-------------

Testo

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
Tipo di connessione	Con morsetto a molla

Sostenibilità

Senza alogenri	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si