



50453515

Taster, 1NO, jezgro, W.1, siva mat

Tehničke karakteristike

Električna struja

Trenutačna kontaktna struja	10 A
-----------------------------	------

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Tipka
-------------------------	-------

Materijali

Boja	Siva
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno
Transparentno	Ne

Dimenzije

Visina	70,90 mm
Širina	70,90 mm
Dubina	41,50 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	0 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža Nadgradna/NŽ
---------------	----------------------------

Kontrole i indikatori

Broj tipki	1
Vrsta tastera	Taster
Sa povratnim signalnim kontaktom	Ne

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP55
Otpornost na udarce IK	IK05

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-25 - 35 °C
-------------------	-------------

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
Način instalacije	Za pričvršćivanje vijcima
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da