



50453515

Технічні характеристики

Електричний струм

Миттєвий струм 10 A

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Архітектура

Елемент керування/функціонування Клавiшний перемикач

Матеріали

Colour Сірий

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

Прозорий Ні

Розміри

Висота 70,90 mm

Ширина 70,90 mm

Глибина 41,50 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 0 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка
Поверхневий монтаж

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок 1

Тип кнопки Одинарна кнопка

З контактом зворотного зв'язку Ні

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP55

Ударостійкість IK IK05

Аксесуари

Має поле для маркування Ні

Умови використання

Робоча температура -25 - 35 °C

Тексти

Відбиток Без надруку

Режим встановлення Для гвинтового кріплення

Тип з'єднання Зі вставними клемами

Sustainability

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так