



60060

Délesteur unisensel pour chauffage électrique 3 voies tournantes 3 entrées 230V

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Capacité

Nombre de modules 3

Conditions d'utilisation

Température de service 0 - +50 °C

Température de stockage/transport -20 - +60 °C

Dimensions

Hauteur 80 mm

Largeur 52 mm

Profondeur 60 mm

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui

Photos | dessins

