



60060

**Voorrangrelais +CT, 1x ingang 10-90 A, 3x roteer uitgang NO/NC 230 V 1 A**

**Technische eigenschappen**

**Frequentie**

Frequentie 50 - 50 Hz

**Capaciteit**

Aantal modules 3

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur 0 - +50 °C

Opslag-/transport-temperatuur -20 - +60 °C

**Afmetingen**

Hoogte 80 mm

Breedte 52 mm

Diepte 60 mm

**Duurzaamheid**

RoHS conform Ja

**Afbeeldingen | tekeningen**

