



30763525

Deviatore a parete illuminato Berker W.1 grigio/grigio chiaro opaco

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione 10 A

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a parete

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Materiali

Colore Grigio

Codice RAL 7011

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento base con alloggiamento completo

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Serie

Serie 76 x 76 mm

Profondità di installazione 0 mm

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Corrente

Corrente nominale 10 A

Testo

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Tipo di connessione Con morsetto N

Con morsetto a molla

Illuminazione Con gruppo LED blu da 230 V

Per illuminazione

Tipo di commutazione Deviatore

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì