



30763525

Strömställare Trapp utanpåliggande, med blå LED-belysning, W.1, IP55, Grå

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10 A
------------------	------

Installation, montering

Montering	Utanpåliggande montering
-----------	--------------------------

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Material

Färg	Grå
RAL-kod	7011
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Identifiering

Sammansättning	Grundelement med komplett kapsling
----------------	------------------------------------

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
---------------	---

Dimensioner

Dimensioner	76 x 76 mm
Inbyggnadsdjup	0 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	0 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
---------------------	------

Arkitektur

Styr/manöverelement	Enkel vippta
---------------------	--------------

Elektrisk ström

Märkström	10 A
-----------	------

Text

Utförande	För skruvfästning
Anslutningstyp	Med N-anslutning Med snabbanslutning
Belysning	med blå 230 V LED-enhet För belysning
Brytare läge	Omkoppling

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja