



30773502

**Prekidač, križni, NŽ, W.1, polarna bijela mat, plastika**

**Tehničke karakteristike**

**Električna struja**

Struja uklapanja/isklapanja 10 A

**Instalacija, montaža**

Montiranje na Nadgradna/NŽ

**Napon**

Nazivni napon 250 V

**Materijali**

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Obrada površine Mat

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

**Identifikacija**

Raspored konstrukcije Osnovni element s kompletnim kućištem

**Povezivost**

Vrsta montaže Montaža vijcima

**Kontrole i indikatori**

Broj tipki 1

**Dimenzije**

Dimenzije 76 x 76 mm

Ugrađena dubina 0 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 0 mm

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa IP55

Otpornost na udarce IK IK05

**Električna struja**

Nazivna struja 10 A

**Tekst**

Način instalacije Za pričvršćivanje vijcima

Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama

Promjena načina rada Križni

**Održivost**

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da