



30773502

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 A
-----------------------------	------

Instalacija, montaža

Montiranje na	Montaža u zid/PŽ
---------------	------------------

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Materijali

Boja	Polarna bijela
RAL kod	9010
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno

Identifikacija

Raspored konstrukcije	Osnovni element s kompletnim kućištem
-----------------------	---------------------------------------

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža vijcima
---------------	-----------------

Kontrole i indikatori

Broj tipki	1
------------	---

Dimenzije

Dimenzije	76 x 76 mm
Ugrađena dubina	0 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	0 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP55
Otpornost na udarce IK	IK05

Električna struja

Nazivna struja	10 A
----------------	------

Tekst

Način instalacije	Za pričvršćivanje vijcima
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
Promjena načina rada	Križni

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da