



30773502

#### Technické vlastnosti

##### Elektrický proud

Spínací proud 10 A

##### Instalace, montáž

Montáž Montáž na omítku

##### Napětí

Jmenovité napětí 250 V

##### Materiál

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

##### Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek s kompletním pouzdem

##### Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

##### Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

##### Rozměry

Rozměry 76 x 76 mm

Vestavěná hloubka 0 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

##### Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP55

Mechanická odolnost IK IK05

##### Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

##### Texty

Způsob montáže Pro přišroubování

Typ připojení S bezšroubovými svorkami

Způsob zapojení Křížový přepínač (7)

##### Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano