



30773502

### Технічні характеристики

#### Електричний струм

Комутаційний струм	10 A
--------------------	------

#### Установлення, монтаж

Монтаж на	Поверхневий монтаж
-----------	--------------------

#### Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

#### Матеріали

Colour	Полярна білизна
Код RAL	9010
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Необроблений

#### Ідентифікація

Схема монтажу	Базовий елемент із повним корпусом
---------------	------------------------------------

#### Підключення

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

#### Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок	1
------------------	---

#### Розміри

Розміри	76 x 76 mm
Вбудована глибина	0 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	0 mm

#### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP55
Ударостійкість IK	IK05

#### Електричний струм

Номінальний струм	10 A
-------------------	------

#### Тексти

Режим встановлення	Для гвинтового кріплення
Тип з'єднання	Зі вставними клемами
Тип перемикачів	Хрестовий вимикач

#### Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так