



30553512

**W.1 Moduł łącznika świecznikowego wspólne zaciski wejściowe, IP55, biały**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

Prąd załączania 10 A

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Montaż podtynkowy  
Montaż powierzchniowy

**Napięcie**

Napięcie znamionowe 250 V

**Materiały**

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

**Identyfikacja**

Konfiguracja elementów Element sterowania

**Łączność**

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

**Elementy sterujące i wskaźniki**

Liczba przycisków 2

**Wymiary**

Wymiary 71 x 71 mm

Zakres głębokości wbudowania 12 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 0 mm

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP55

**Architektura**

Element sterujący/obsługowy Klawisz podwójny

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 10 A

**Dodatkowe informacje**

Montaż Do mocowania śrubowego

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi

Rodzaj łącznika Seryjny

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak