



30553512

Prekidač, serijski, jezgro, sa zajedničkim ulaznim klemama, W.1, polarna bijela

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 A

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža
Nadgradna/NŽ

Napon

Nazivni napon 250 V

Materijali

Boja Polarna bijela
RAL kod 9010
Obrada površine Mat
Materijal Termoplastika
Obrada Neobrađeno

Identifikacija

Raspored konstrukcije Kontrolni element

Povezivost

Vrsta montaže Montaža vijcima

Kontrole i indikatori

Broj tipki 2

Dimenzije

Dimenzije 71 x 71 mm
Ugrađena dubina 12 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija 0 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP55

Arhitektura

Kontrolni/radni element Dupla tipka

Električna struja

Nazivna struja 10 A

Tekst

Način instalacije Za pričvršćivanje vijcima
Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama
Promjena načina rada Serija

Održivost

Bez halogena Da
REACH-bez SVHC Da
Usklađeno sa RoHS Da