



30553512

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 10 A

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž
Montáž na omítku

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Materiál

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Identifikace

Montážní uspořádání Řídicí prvek

Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 2

Rozměry

Rozměry 71 x 71 mm

Vestavěná hloubka 12 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

Texty

Způsob montáže Pro přišroubování

Typ připojení S bezšroubovými svorkami

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACH-SVHC Ano

V souladu se směrnici RoHS Ano