



30553512

### Технічні характеристики

#### Електричний струм

Комутаційний струм 10 A

#### Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка  
Поверхневий монтаж

#### Напруга

Номінальна напруга 250 V

#### Матеріали

Colour Полярна білизна

Код RAL 9010

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

#### Ідентифікація

Схема монтажу Елемент керування

#### Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

#### Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок 2

#### Розміри

Розміри 71 x 71 mm

Вбудована глибина 12 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 0 mm

#### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP55

#### Архітектура

Елемент керування/функціонування Подвійний кулісний перемикач

#### Електричний струм

Номінальний струм 10 A

#### Тексти

Режим встановлення Для гвинтового кріплення

Тип з'єднання Зі вставними клемами

Тип перемикачання Серія

#### Sustainability

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так