



30763555

Deviatore a parete con portaetichetta illuminato W.1 grigio/grigio chiaro opaco

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione

10 A

Installazione, montaggio

Montaggio su

Montaggio a parete

Condizioni di impiego

Tensione nominale

250 V

Materiali

Colore

Grigio

Codice RAL

7011

finitura superficiale

Lucido
Opaco

Materiale

Materiale termoplastico

Trattamento

Verniciato

Identificazione

Disposizione di montaggio

Elemento base con alloggiamento completo

Connettività

Tipo di montaggio/installazione

Fissaggio a vite

Controlli e indicatori

Numero di tasti

1

Serie

Serie

16 x 50 mm

Profondità di installazione

0 mm

Profondità delle scatole da incasso

0 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)

IP55

Architettura

Elemento di controllo/comando

Levetta singola

Corrente

Corrente nominale

10 A

Testo

Tipo di montaggio

Per fissaggio a vite

Tipo di connessione

Con morsetto N

Con morsetto a molla

Illuminazione

Con gruppo LED blu da 230 V

Per illuminazione

Tipo di commutazione

Deviatore

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free

Si

Conformità ROHS

Si