



30763555

#### Technické vlastnosti

##### Elektrický proud

|               |      |
|---------------|------|
| Spínací proud | 10 A |
|---------------|------|

##### Instalace, montáž

|        |                  |
|--------|------------------|
| Montáž | Montáž na omítku |
|--------|------------------|

##### Napětí

|                  |       |
|------------------|-------|
| Jmenovité napětí | 250 V |
|------------------|-------|

##### Materiál

|       |      |
|-------|------|
| Barva | Šedá |
|-------|------|

|         |      |
|---------|------|
| Kód RAL | 7011 |
|---------|------|

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Povrchová úprava | Lesklý<br>Matná |
|------------------|-----------------|

|          |            |
|----------|------------|
| Materiál | Termoplast |
|----------|------------|

|        |          |
|--------|----------|
| Povrch | Lakované |
|--------|----------|

##### Identifikace

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Montážní uspořádání | Základní prvek s kompletním pouzdem |
|---------------------|-------------------------------------|

##### Konektivita

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Druh montáže | Upevnění šrouby |
|--------------|-----------------|

##### Ovládací prvky a indikátory

|                |   |
|----------------|---|
| Počet tlačítek | 1 |
|----------------|---|

##### Rozměry

|         |            |
|---------|------------|
| Rozměry | 16 x 50 mm |
|---------|------------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Vestavěná hloubka | 0 mm |
|-------------------|------|

|  |      |
|--|------|
| Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž | 0 mm |
|--|------|

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Výška pásky P-touch popisového pole | 12 mm |
|-------------------------------------|-------|

##### Elektrický proud

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 10 A |
|-----------------|------|

##### Texty

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Způsob montáže | Pro přišroubování |
|----------------|-------------------|

|               |   |
|---------------|---|
| Typ připojení | S N-svorkou<br>S bezšroubovými svorkami |
|---------------|---|

|           |   |
|-----------|---|
| Osvětlení | S modrou jednotkou LED 230 V<br>Pro osvětlení |
|-----------|---|

|          |    |
|----------|----|
| Tlačítko | Ne |
|----------|----|

##### Udržitelnost

|                |     |
|----------------|-----|
| Bez REACh-SVHC | Ano |
|----------------|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|