



30763555

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud	10 A
---------------	------

Instalace, montáž

Montáž	Montáž na omítku
--------	------------------

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Materiál

Barva	Šedá
-------	------

Kód RAL	7011
---------	------

Povrchová úprava	Lesklý Matná
------------------	-----------------

Materiál	Termoplast
----------	------------

Povrch	Lakované
--------	----------

Identifikace

Montážní uspořádání	Základní prvek s kompletním pouzdem
---------------------	-------------------------------------

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek	1
----------------	---

Rozměry

Rozměry	16 x 50 mm
---------	------------

Vestavěná hloubka	0 mm
-------------------	------

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	0 mm
--	------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP55
-----------------	------

Architektura

Řídící/ovládací prvek	Jednonásobná klapka
-----------------------	---------------------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	10 A
-----------------	------

Texty

Způsob montáže	Pro přišroubování
----------------	-------------------

Typ připojení	S N-svorkou S bezšroubovými svorkami
---------------	---

Osvětlení	S modrou jednotkou LED 230 V Pro osvětlení
-----------	---

Způsob zapojení	Přepínač
-----------------	----------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
-----------------------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----