Produktdatablad
30763555

30763555

Strömställare Trapp utanpåliggande, med märkfält, W.1, IP55, Grå

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström	
Omkopplingsström	10 A
Installation, montering	
Montering	Utanpåliggande montering
Spänning	
Märkspänning	250 V
Material	
Färg	Grå
RAL-kod	7011
Ytbehandling	Blank Matt
Material	Termoplast
Behandling	Lackad
Identifiering	
Sammansättning	Grundelement med komplett kapsling
Anslutning	
Typ av montering	Skruvmontering
Kontroller och indikatorer	
Antal knappar	1
Dimensioner	
Dimensioner	16 x 50 mm
Inbyggnadsdjup	0 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	0 mm
Höjd på P-touch-band för märkningsfält	12 mm
Säkerhet	
Kapslingsklass (IP)	IP55
Arkitektur	
Styr/manöverelement	Enkel vippa
Elektrisk ström	
Märkström	10 A
Text	
Utförande	För skruvfästning
Anslutningstyp	Med N-anslutning Med snabbanslutning
Belysning	med {\b blå} 230 V LED-enhet För belysning
Brytare läge	Omkoppling
Hållbarhet	
REACh-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja