



6130773512

**W.1 Moduł łącznika krzyżowego, IP55, biały**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

Prąd załączania 10 A

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Montaż podtynkowy  
Montaż powierzchniowy

**Napięcie**

Napięcie znamionowe 250 V

**Materiały**

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

**Identyfikacja**

Konfiguracja elementów Element sterowania

**Łączność**

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Z mocowaniem pazurowym Nie

**Elementy sterujące i wskaźniki**

Liczba przycisków 1

**Wymiary**

Wymiary 70 x 70 mm

Zakres głębokości wbudowania 12 mm

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP55

Odporność na uderzenie IK IK05

**Architektura**

Element sterujący/obsługowy Klawisz pojedynczy

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 10 A

**Dodatkowe informacje**

Montaż Do mocowania śrubowego

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi

Rodzaj łącznika krzyżowy

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak