



30553515

Int. doppio con bilanciere, par./inc. mors. ingr. com. Serie W.1 grigio opac

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione

10 A

Installazione, montaggio

Montaggio su

Montaggio a incasso
Montaggio a parete

Condizioni di impiego

Tensione nominale

250 V

Materiali

Colore

Grigio

Codice RAL

7011

7038

finitura superficiale

Opaco

Materiale

Materiale termoplastico

Trattamento

Non trattato

Identificazione

Disposizione di montaggio

Elemento di controllo

Connettività

Tipo di montaggio/installazione

Fissaggio a vite

Controlli e indicatori

Numero di tasti

2

Serie

Serie

55 x 55 mm

Profondità di installazione

12 mm

Profondità delle scatole da incasso

0 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)

IP55

Architettura

Elemento di controllo/comando

Doppio bilanciere

Corrente

Corrente nominale

10 A

Testo

Tipo di montaggio

Per fissaggio a vite

Tipo di connessione

Con morsetto a molla

Tipo di commutazione

Serie

Sostenibilità

Senza alogenri

Si

Conformità REACh – SVHC free

Si

Conformità ROHS

Si