



30553515

Serieschak. berker W.1, grijs

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 A

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage
Oppervlaktemontage

Spanning

Nominale spanning 250 V

Materiaal

Kleur Grijs

RAL-code 7011
7038

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Identificatie

Samenstelling Bedieningselement

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Bediening en signalering

Aantal toetsen 2

Afmetingen

Afmetingen 55 x 55 mm

Inbouwdiepte 12 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 0 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP55

Uitvoering

Bedieningselement Dubbel wip

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

Teksten

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Aansluitwijze Met steekklemmen

Schakelmodus Serie

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja