



30553515

Prekidač, serijski, jezgro, sa zajedničkim ulaznim klemama, W.1, siva

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 A

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža
Montaža u zid/PŽ

Napon

Nazivni napon 250 V

Materijali

Boja Siva

RAL kod 7011
7038

Obrada površine Mat

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

Identifikacija

Raspored konstrukcije Kontrolni element

Povezivost

Vrsta montaže Montaža vijcima

Kontrole i indikatori

Broj tipki 2

Dimenzije

Dimenzije 55 x 55 mm

Ugrađena dubina 12 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 0 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP55

Arhitektura

Kontrolni/radni element Dupla tipka

Električna struja

Nazivna struja 10 A

Tekst

Način instalacije Za pričvršćivanje vijcima

Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama

Promjena načina rada Serija

Održivost

Bez halogena Da

Usklađeno sa REACH Da

Usklađeno sa RoHS Da