



30553515

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud	10 A
---------------	------

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž Montáž na omítku
--------	--------------------------------------

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Materiál

Barva	Šedá
-------	------

Kód RAL	7011 7038
---------	--------------

Povrchová úprava	Matná
------------------	-------

Materiál	Termoplast
----------	------------

Povrch	Neošetřený
--------	------------

Identifikace

Montážní uspořádání	Řídicí prvek
---------------------	--------------

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek	2
----------------	---

Rozměry

Rozměry	55 x 55 mm
---------	------------

Vestavěná hloubka	12 mm
-------------------	-------

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	0 mm
--	------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP55
-----------------	------

Architektura

Řídicí/ovládací prvek	Dvojnásobná klapka
-----------------------	--------------------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	10 A
-----------------	------

Texty

Způsob montáže	Pro přišroubování
----------------	-------------------

Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
---------------	--------------------------

Způsob zapojení	Sériový
-----------------	---------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
---------------------	-----

V souladu s nařízením REACH	Ano
-----------------------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----