



30553515

#### Технічні характеристики

##### Електричний струм

Комутаційний струм 10 A

##### Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка  
Поверхневий монтаж

##### Напруга

Номінальна напруга 250 V

##### Матеріали

Colour Сірий

Код RAL 7011  
7038

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

##### Ідентифікація

Схема монтажу Елемент керування

##### Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

##### Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок 2

##### Розміри

Розміри 55 x 55 mm

Вбудована глибина 12 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 0 mm

##### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP55

##### Архітектура

Елемент керування/функціонування Подвійний кулісний перемикач

##### Електричний струм

Номінальний струм 10 A

##### Тексти

Режим встановлення Для гвинтового кріплення

Тип з'єднання Зі вставними клемами

Тип перемикання Серія

##### Sustainability

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так