



50423512



Puls. doppio 2 cont. NA bilanc. par./inc. mors. ingr. com. Serie W.1 bia pol opa

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di contatto momentanea 10 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Architettura

Elemento di controllo/comando Doppio bilanciere

Materiali

Colore Bianco polare

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Trasparente No

Serie

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 42 mm

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso
Montaggio a parete

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Tipo di pulsante Pulsante di serie

Con contatto di feedback No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

Resistenza agli urti IK IK05

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -25 - 35 °C

Testo

Stampa Senza stampa

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Tipo di connessione Con morsetto a molla

Sostenibilità

Senza alogeni Si

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si