



50423512



Puls. doppio 2 cont. NA bilanc. par./inc. mors. ingr. com. Serie W1 bia pol opa

Caratteristiche tecniche

Corrente

| | |
|---------------------------------|------|
| Corrente di contatto momentanea | 10 A |
|---------------------------------|------|

Condizioni di impiego

| | |
|-------------------|-------|
| Tensione nominale | 250 V |
|-------------------|-------|

Architettura

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Elemento di controllo/comando | Doppio bilanciere |
|-------------------------------|-------------------|

Materiali

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Colore | Bianco polare |
| finitura superficiale | Opaco |
| Materiale | Materiale termoplastico |
| Trattamento | Non trattato |
| Trasparente | No |

Serie

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Altezza | 71 mm |
| Larghezza | 71 mm |
| Profondità | 42 mm |
| Profondità delle scatole da incasso | 0 mm |

Installazione, montaggio

| | |
|--------------|---|
| Montaggio su | Montaggio a incasso Montaggio a parete |
|--------------|---|

Controlli e indicatori

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Numero di tasti | 1 |
| Tipo di pulsante | Pulsante di serie |
| Con contatto di feedback | No |

Protezione

| | |
|---|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP55 |
| Resistenza agli urti IK | IK05 |

Acessori

| | |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

Condizioni d'uso

| | |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -25 - 35 °C |
|-------------------------|-------------|

Testo

| | |
|---------------------|----------------------|
| Stampa | Senza stampa |
| Tipo di montaggio | Per fissaggio a vite |
| Tipo di connessione | Con morsetto a molla |

Sostenibilità

| | |
|------------------------------|----|
| Senza alogenri | Si |
| Conformità REACH - SVHC free | Si |
| Conformità ROHS | Si |