



50423512



Technické vlastnosti

Elektrický proud

Dotykový proud 10 A

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Dvojnásobná klapka

Materiál

Barva Polární bílá

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Průhledné Ne

Rozměry

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Hloubka 42 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž
Montáž na omítku

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

Typ tlačítka Sériové tlačítko

Se signálním kontaktem zpětné vazby Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP55

Mechanická odolnost IK IK05

Příslušenství

Popisové pole Ne

Podmínky použití

Provozní teplota -25 - 35 °C

Texty

Potisk Bez potisku

Způsob montáže Pro přišroubování

Typ připojení S bezšroubovými svorkami

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano