



50423512



Tryckknappsinsats Kron infälld, snabb, W.1, IP55, Vit

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Monmentan kontaktström	10 A
------------------------	------

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Arkitektur

Styr/manöverelement	Dubbelvippa
---------------------	-------------

Material

Färg	Vit
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad
Transparent	Nej

Dimensioner

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	42 mm
Inbyggjadsdjup infällda lådor	0 mm

Installation, montering

Montering	Infälld montering Utanpåliggande montering
-----------	---

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
Antal tryckknappar	Serietryckknapp
Med kontakt för återkopplingssignal	Nej

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
Slagtålighet IK	IK05

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 35 °C
------------------	-------------

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Text

Präglad	Utan symbol
Utförande	För skruvfästning
Anslutningstyp	Med snabbanslutning

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja