



50423512



### Технічні характеристики

#### Електричний струм

Миттєвий струм 10 A

#### Напруга

Номінальна напруга 250 V

#### Архітектура

Елемент керування/функціонування Подвійний кулісний перемикач

#### Матеріали

Colour Полярна білизна

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

Прозорий Ні

#### Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Глибина 42 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 0 mm

#### Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка  
Поверхневий монтаж

#### Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок 1

Тип кнопки Послідовна кнопка

З контактом зворотного зв'язку Ні

#### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP55

Ударостійкість IK IK05

#### Аксесуари

Має поле для маркування Ні

#### Умови використання

Робоча температура -25 - 35 °C

#### Тексти

Відбиток Без надруку

Режим встановлення Для гвинтового кріплення

Тип з'єднання Зі вставними клемами

#### Sustainability

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так