



30863532

**Wisselschak. met tekstv. verl. (blauw), berker W.1, p.wit**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom 10 A

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage  
Oppervlaktemontage

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Materiaal**

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

**Identificatie**

Samenstelling Bedieningselement

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Schroefbevestiging

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen 1

**Afmetingen**

Afmetingen 55 x 55 mm

Inbouwdiepte 12 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 0 mm

Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld 12 mm

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP55

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 10 A

**Teksten**

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Aansluitwijze Met N-klem  
Met steekklemmen

Verlichting Met blauwe led-lamp 230 V  
Voor verlichting

Schakelmodus Wissel

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja