



50763555



Puls., contatto di commutazione a parete Serie W.1 grigio/grigio chiaro opaco

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di contatto momentanea 10 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Numero di poli 1

Materiali

Colore Grigio

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Trasparente No

Serie

Altezza 55,50 mm

Larghezza 55,50 mm

Profondità 27,80 mm

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a parete

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Tipo di pulsante Pulsante singolo

Con contatto di feedback No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

Resistenza agli urti IK IK05

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -25 - 35 °C

Testo

Stampa Senza stampa

Illuminazione Con gruppo LED blu da 230 V

Tenuta Con guarnizione avvolgente sul lato posteriore della scatola per il passacavo e la profondità posteriori

Morsetto Con morsetto di giunzione a 2 conduttori Wago per il cablaggio
Con 2 punti a scatto per morsetti di giunzione a 2 conduttori Wago nel pavimento dell'edificio

Tipo di connessione Con morsetto N
Con morsetto a molla

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si