



50463515

pulsdr. (wissel), berker W.1, grijs

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Impulsstroom 10 A

##### Spanning

Nominale spanning 250 V

##### Uitvoering

Bedieningselement Wip

##### Materiaal

Kleur Grijs

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Transparant Nee

##### Afmetingen

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 43 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 0 mm

##### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage  
Oppervlaktemontage

##### Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Type drukknop Enkele drukknop

Met terugmeldcontact Nee

##### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP55

Slagvastheid IK IK05

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -25 - 35 °C

##### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

##### Teksten

Opdruk Zonder opdruk

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Aansluitwijze Met steekklemmen

##### Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja