



50463515

Технічні характеристики

Електричний струм

Миттєвий струм	10 A
----------------	------

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Розміри

Висота	71 mm
--------	-------

Ширина	71 mm
--------	-------

Глибина	43 mm
---------	-------

Вбудовувані коробки прихованого монтажу	0 mm
---	------

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок	1
------------------	---

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP55
-----------------------------------	------

Ударостійкість IK	IK05
-------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-25 - 35 °C
--------------------	-------------

Sustainability

Без галогену	Yes
--------------	-----

Відповідність REACH	Yes
---------------------	-----

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----