



50753512



W.1 Łącznik świecznikowy przyc., osobne zaciski wejśc., kompletny, IP55, biały

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Chwilowy prąd kontaktowy	10 A
--------------------------	------

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Materiały

Kolor	Biały
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy
Przezroczysty	Nie

Wymiary

Wysokość	55 mm
Szerokość	55 mm
Głębokość	41 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	0 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
----------------	-----------------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Typ przycisku	Przycisk seryjny
---------------	------------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
Odporność na uderzenie IK	IK05

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 35 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Nadruk	Bez nadruku
Montaż	Do mocowania śrubowego
Uszczelka	Z pełną uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu i dopasowanie do tynku
Zacisk	Ze złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do podłączenia Z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak