



50753512



Technické vlastnosti

Elektrický proud

Dotykový proud 10 A

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Materiál

Barva Polární bílá

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Průhledné Ne

Rozměry

Výška 55 mm

Šířka 55 mm

Hloubka 41 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

Instalace, montáž

Montáž Montáž na omítku

Ovládací prvky a indikátory

Typ tlačítka Sériové tlačítko

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP55

Mechanická odolnost IK IK05

Příslušenství

Popisové pole Ne

Podmínky použití

Provozní teplota -25 - 35 °C

Texty

Potisk Bez potisku

Způsob montáže Pro přišroubování

Těsnění S celoplošným těsněním na zadní straně krytu pro zavedení vedení zezadu a vyrovnání s omítkou

Svorka S dvouvodičovou připojovací svorkovnicí Wago pro zapojení

Se dvěma místy pro zacvaknutí dvouvodičových připojovacích svorek Wago v podlahovém pouzdře

Typ připojení S bezšroubovými svorkami

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano